

csatlakozó kábel

KEA-1-25P-5

Cikkszám: 177413

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal
Gyártmány súlya	2,040 g
Elektromos csatlakozás	aljzat Sub-D 25 sarkú
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 250 V
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	4 A
Kábelhossz	5 m
Kábel átmérő	12 mm
Kábelszerkezet	25x0,34
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelkötegnél	-5 ... 70 °C
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet aranyozott
Beépítési helyzet	tetszőleges