


# többpólusú elosztó MPV-E/A08-M8

Cikkszám: 177669

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	átmenő furattal alakos sínnel választható/egyéb
Gyártmány súlya	100 g
Elektromos csatlakoztatástechnika, be/ki	M8 3 sarkú
Üzemi feszültségtartomány DC	10 ... 30 V
Áramterhelhetőség főkhelyenként	1 A
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP65 szerelt állapotban IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PA6 erősített
Material socket	Sárgaréz