


dugaszolható csatlakozó

CQ-1/2-22H

Cikkszám: 177710

FESTO

[nagy átváramláshoz.](#)



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	12.15 mm
Tömítés fajtája a becsavarható tengelyen	tömítő gyűrű
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 7 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 15 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerrel való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Névleges meghúzási nyomaték	2.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Gyártmány súlya	18 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Külső menet: G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	CQ-22 csatlakozó
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	POM
Material release ring	POM