


# elosztó CQD-12/15/18/22

Cikkszám: 177717

FESTO

négy vakdugóval.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	18.6 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 7 bar
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 15 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Közeg hőmérséklet	-25 ... 75 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 70 °C
Névleges meghúzási nyomaték	2.5 Nm
Tűrés a névleges meghúzási nyomatékhoz	± 10 %
Kimenetek száma	4
Tápvezetékek száma	1
Pneumatikus csatlakozás 1	Belső menet: G1/2
Pneumatikus csatlakozás 2	Belső menet: G1/2
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	POM