


műanyag cső

PQ-PA-15X1,5X3000

Cikkszám: 177729

FESTO

sűrített levegőhöz, vákuumhoz és folyadékokhoz alkalmazható. 3 m
hosszban szállítjuk.



Adatlap

Jellemző	Érték
Külső átmérő	15 mm
Belső átmérő	12 mm
Hőmérséklettől függő üzemi nyomás	-0.95 ... 15 bar
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Közeg hőmérséklet	-25 ... 75 °C
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 75 °C
Gyártmány súlya a hosszról függően	0.065 kg/m
Szín	fekete
Material tubing	PA