

lökéscsillapító tartó DADP-ES-G6-25

Cikkszám: 1812550

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	25
Beépítési helyzet	tetszőleges
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Max.felütkezési erő	1,100 N
Max.meghúzási nyomaték	9,9 Nm
Gyártmány súlya	160 g
Felfogási mód	átmenő furattal és központosító hüvellyel
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material stop bracket	Alumínium ötvözet eloxált