


többpólusú csatlakozó aljzat IMP1-SD-40

Cikkszám: 18318

FESTO

Kífutó típus. 2011-ig szállítható.



Adatlap

Jellemző	Érték
Megengedett kábelátmérő	18 ... 27 mm
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 300 V
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 250 V
Áramterhelhetőség	10 A
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-40 ... 125 °C
Gyártmány súlya	395 g
Csatlakozó keresztmetszet	1.5 mm ²
Elektromos csatlakozás	aljzat 40 sarkú
Kábel csavarzat	Pg29
Felfogási mód	szorítókengyellel
Anyag információ, ház	Műanyag Könnyűfém présöntvény
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet ezüstözött