

Kompakt henger

ADVU-25-5-P-A-CT

Cikkszám: 183368

FESTO

érintésmentes helyzetérzékeléshez. A dugattyúrúd végén belső menet.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Löklet | 5 mm |
| Dugattyú átmérő | 25 mm |
| Csillapítás | P: elasztikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Dugattyúrúd vég | Belső menet |
| Konstrukciós felépítés | Dugattyú Dugattyúrúd |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | egyoldalú dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 1 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | száritott sűrített levegő, olajozott vagy olajozás nélküli |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 |
| Környezeti hőmérséklet | -5 ... 60 °C |
| Felütközési energia a véghelyzetekben | 0.1 J |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 247 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 295 N |
| Mozgatott tömeg 0 mm löketnél | 26 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 28 g |
| Alapsúly 0 mm löketnél | 180 g |
| Kiegészítő tömeg 10 mm löketenként | 6 g |
| Felfogási mód | tartozékokkal választható/egyéb átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás | M5 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Anyag információ, peremes csavar | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, fedél | Alumínium ötvözet |
| Anyag információ, dinamikus tömítések | TPE-U(PU) NBR |
| Anyag információ, dugattyúrúd | erősen ötvözött acél, rozsdamentes |
| Anyag információ, hengercső | Alumínium ötvözet |