


# Szívókorong VAS-8-M5-NBR-CT

Cikkszám: 183508

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.  
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges méret	2 mm
Szívókorong átmérő	8 mm
Hatékony szívóátmérő	5.5 mm
Konstruktív felépítés	Vákuum csatlakozás felül kerek, standard
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Leszakító erő 70 % vákuumnál	1.6 N
Felfogó menet	M5
Szívókorong felfogás	M5
Vákuum csatlakozás	M5
Shore keménység	73
Anyag információ, becsavarható tengely	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, szívókorong	NBR