


# Szívókorong VAS-15-1/8-NBR-CT

Cikkszám: 183509

FESTO

OL tömítő gyűrűvel.  
Kifutó típus. 2010-ig szállítható.



## Adatlap

| Jellemző                               | Érték                                       |
|--|---|
| Névleges méret                         | 3 mm  |
| Szívókorong átmérő                     | 15 mm                                       |
| Hatékony szívóátmérő                   | 12 mm                                       |
| Konstruktív felépítés                  | Vákuum csatlakozás felül<br>kerek, standard |
| Üzemi közeg                            | atmoszférikus levegő                        |
| Környezeti hőmérséklet                 | -20 ... 80 °C                               |
| Leszakító erői 70 % vákuumnál          | 7.9 N                                       |
| Felfogó menet                          | G1/8  |
| Szívókorong felfogás                   | G 1/8                                       |
| Vákuum csatlakozás                     | G1/8  |
| Shore keménység                        | 73  |
| Anyag információ, becsavarható tengely | erősen ötvözött acél, rozsdamentes          |
| Anyag megjegyzés                       | Réz- és PTFE-mentes                         |
| Anyag információ, szívókorong          | NBR   |