


Elválasztó lap CPV18-DZPR

Cikkszám: 184543

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|--|
| Üzemi nyomás | -0.9 bar...16 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről | Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel |
| LABS konformitás | VDMA24364-B1/B2-L |
| Közeghőmérséklet | -10 °C...50 °C |
| Környezeti hőmérséklet | -10 °C...50 °C |
| Terméksúly | 25 g |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |