

Kézi segédműködtetés HAB-1/4

Cikkszám: 184586

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	7 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Szelepfunkció	Légtelenítő elem
Üzemi nyomás	0 bar...10 bar
Normál névleges áramlás leszellőzéskor: 0,6→0,5 MPa (6→5 bar, 87→72,5 psi)	165 l/min
Robbanásvédelem	1. zóna (ATEX) 2. zóna (ATEX) 21. zóna (ATEX) 22. zóna (ATEX)
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	-20 °C...80 °C
Környezeti hőmérséklet	-20 °C...80 °C
Max. meghúzási nyomaték	15 Nm
Rögzítés módja	becsavarozható
1. pneumatikus csatlakozás	G1/4
2. pneumatikus csatlakozó	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Kovácsolt alumíniumötvözet, eloxált