


t adapter FB-TA

Cikkszám: 18498

FESTO

Feldbusz csatlakozáshoz a szelepszigeteken és az installációs szigeteken.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 10 V
Üzemi feszültségtartomány DC	≤ 30 V
Áramterhelhetőség	4 A
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 90 °C
Gyártmány súlya	37 g
Elektromos csatlakozás	Dugó/aljzat M12x1 / M12x1 5 sarkú/5 sarkú
Kábelszerkezet	2x0,25
Kábel átmérő	5 mm
Felfogási mód	hollandi anyával
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ, kábelköpeny	PVC
Anyag információ: krimp csatlakozók	Sárgaréz nikkelezett és ónozott