

# Csatlakozó aljzat FBSD-WD-9

Cikkszám: 18525

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szabvány alapján	EN 61076-2-101 EN 61984
Rögzítés módja	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	30 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Derékszögű aljzat / Csavaros sorkapocs A forma M12x1
DC üzemi feszültségi tartomány	250 V
Üzemi feszültségi tartomány, AC	250 V
Áramterhelhetőség 40 °C-on	4 A
Lökőfeszültség-állóság	2.5 kV
Kábelcsavarzat	Pg9
Megengedett kábelátmérő	6 mm...8 mm
Csatlakozási keresztmetszet	0.75 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-40 °C...85 °C
CE-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az EU kisfeszültségű berendezésekre vonatkozó irányelve szerint
UKCA-jelölés (lásd a megfelelőségi nyilatkozatot)	az Egyesült Királyság elektromos berendezésekre vonatkozó előírásai szerint
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szennyezettségi fok	3
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
Ház alapanyaga	Megerősített PA
Ház színe	fekete
Hollandi anya alapanyaga	Cink-présöntvény nikkelezett
Dugaszolható érintkezők alapanyaga	Bronz Fehér bronz bevonattal