

# hálózati csatlakozó aljzat NTSD-GD-13,5

Cikkszám: 18526

FESTO

[szelepszigetekhez.](#)



## Adatlap

Jellemző	Érték
Felfogási mód	hollandi anyával
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	31 g
Elektromos csatlakozás	4 sarkú egyenes aljzat Csavaros szorító kapocs
Üzemi feszültségtartomány AC	$\leq 250$ V
Áramterhelhetőség	16 A
Kábel csavarzat	Pg13
Megengedett kábelátmérő	6 ... 8 mm
Csatlakozó keresztmetszet	2,5 mm <sup>2</sup>
Védettség	IP67
Környezeti hőmérséklet	-5 ... 50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 ... 70 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Material housing	PBT
Material electrical contact	Réz ötvözet Sárgaréz