

Kör keresztmetszetű henger CRDSW-1 1/4"- -P-A



Cikkszám: 185384

FESTO

korrózióálló, érintésmentes helyzetérzékelésre, kombinált kivitelben,
rugalmas csillapító gyűrűkkel a véghelyzetekben.

Ez a termék csak a Festo USA vállalatától rendelhető.

Kífutó típus. 2012-ig szállítható.



Exemplary representation

Adatlap

Jellemző	Érték
Löklet	0.4 ... 20 "
Dugattyú átmérő	1 1/4"
A következő szabványon alapul:	ISO 6431
Csillapítás	P: elastikus csillapító gyűrűk/-lapok mindkét oldalon
Üzemi nyomás	0.6 ... 10 bar
Működési mód	kettősműködésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	4
Környezeti hőmérséklet	-20 ... 80 °C
Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás	415 N
Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet	483 N
Pneumatikus csatlakozás	NPT1/8-27
Anyag információ, fedél	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, tömítések	TPE-U(PU)
Anyag információ, ház	erősen ötvözött acél, rozsdamentes
Anyag információ, dugattyúrúd	erősen ötvözött acél, rozsdamentes