

# Szelepsziget

## VIFB-02-1/4-10

Cikkszám: 18557

FESTO

G1/4, Feldbusz csatlakozóval.



### Adatlap

| Jellemző                      | Érték   |
|-------------------------------|---|
| Szelep funkció                | 5/2 monostabil<br>5/2 bistabil<br>5/3 tápnyomás alatt<br>5/3 lefűvott<br>5/3 zárt |
| Normál névleges átáramlás     | 1,300 ... 1,600 l/min   |
| Üzemi nyomás                  | -0.9 ... 10 bar   |
| Elektromos csatlakoztatás     | Feldbusz  |
| Szelephelyek max.száma        | 10  |
| Környezeti hőmérséklet        | -5 ... 50 °C  |
| Védettség                     | IP65  |
| Működtetés fajtája            | elektromos  |
| Szelepsziget típus            | 02  |
| Konstruktív felépítés         | Körtolattyú   |
| Vezérlő levegő ellátás        | külső<br>belső  |
| Szelep felépítése             | Fix raszter   |
| Vezérlőnyomás                 | 1.5 ... 10 bar  |
| Névleges üzemi feszültség, DC | 24 V  |
| Közeg hőmérséklet             | -5 ... 50 °C  |
| Anyag megjegyzés              | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz   |