


Adszorpciós szárító LDF-H1-N1/4-110

Cikkszám: 185675

FESTO

a száraz és tiszta levegőhöz.

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	függőleges
Csészevédő	Fém védőkosár
1 bemeneti nyomás	4 ... 10.5 bar
Atmoszférikus harmatpont	-40 °C
Üzemi közeg	szűrt, nem olajozott sűrített levegő
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	EU-EMV-irányelv szerint EU kisfeszültségű irányelv szerint
KBK korrózióállósági osztály	1
Közeg hőmérséklet	2 ... 50 °C
Környezeti hőmérséklet	2 ... 50 °C
Gyártmány súlya	5,400 g
Felfogási mód	átmenő furattal
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes
Anyag információ, ház	Horgany présöntvény