



# Vákuumgenerátor CPV18-M1H-V140-1/4

Cikkszám: 185874

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Laval-fúvóka névleges átmérője	1.4 mm
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Ejektorkarakterisztikája	magas vákuum
Üzemi nyomás	3 bar...8 bar
Max. vákuum	85 %
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1: 2010 [7:4:4] szerint
Tudnivaló az üzemi/vezérlőközegről	Olajozott üzem lehetséges (további üzemeltetéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-B1/B2-L
Közeghőmérséklet	0 °C...50 °C
Környezeti hőmérséklet	0 °C...50 °C
Terméksúly	227 g
Elektromos csatlakozó	Csatlakozó
Rögzítés módja	átmenő furattal
1. pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap
3. pneumatikus csatlakozás	Csatlakozólap
Vákuumcsatlakozás	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Ház alapanyaga	Alumínium présöntvény