

vezetett henger

DFP-32-160-PPV-A-S2



Cikkszám: 186781

Kifutó termék

FESTO

elfordulás ellen biztosított kivitel, érintésmentes helyzetérzékeléshez, átmenő dugattyúrúddal.

Kifutó típus. 2018-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Löklet | 160 mm |
| Dugattyú átmérő | 32 mm |
| Csillapítás | PPV: pneumatikus csillapítás mindkét oldalon, beállítható |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Vezeték | Golyóscsapágyas vezeték |
| Konstruktív felépítés | Vezeték |
| Pozíció felismerés | közelítéskapcsolóhoz |
| Változatok | Átmenő dugattyúrúd |
| Üzemi nyomás | 0.5 ... 10 bar |
| Max.sebesség | 1.5 m/s |
| Működési mód | kettősműködésű |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| KBK korrózióállósági osztály | 0 - nincs korróziós károsodás |
| Környezeti hőmérséklet | -10 ... 60 °C |
| Csillapítási hossz | 20 mm |
| Elméleti erő 6 bar-nál, visszafutás | 364 N |
| Elméleti erő 6 bar-nál, előre menet | 364 N |
| Mozgatott tömeg | 750 g |
| Gyártmány súlya | 1,805 g |
| Pneumatikus csatlakozás | G1/8 |
| Anyag megjegyzés | Réz- és PTFE-mentes |
| Material cover | Alumínium ötvözet |
| Material seals | NBR |
| Material housing | Alumínium ötvözet |
| Material piston rod | Nemesíthető acél |