

Adapterlap VIGP-03-7,0-4,0


Cikkszám: 18740

Kifutó termék

[szelepszigethez](#)

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Raszter méret	36 mm
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Vezérlőnyomás	3 ... 6 bar
Üzemi feszültségtartomány DC	24 V
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7::-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshoz szükséges)
Gyártmány súlya	570 g
Csatlakozólap felfogási módja	belső menettel
Szelep felfogási módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 3	G1/2
Pneumatikus csatlakozás 5	G1/2