

Adapterlap VIGP-03-7,0-4,0-LR


Cikkszám: 18748

Kifutó termék

[szelepsziget](#)hez

Kifutó típus. 2017-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|--|
| Raszter méret | 36 mm |
| Üzemi nyomás | 5 ... 10 bar |
| Üzemi feszültségtartomány DC | 24 V |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges) |
| Gyártmány súlya | 570 g |
| Csatlakozólap felfogási módja | belső menettel |
| Szelep felfogási módja | átmenő furattal |
| Pneumatikus csatlakozás 1 | G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 3 | G1/2 |
| Pneumatikus csatlakozás 5 | G1/2 |