

csatlakozó tömb CPE10-PRSGO-3

Cikkszám: 187819


Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

A Compact Performance-sorozat szelepeihez, nyitott PRS-csatornákkal.

Ehhez a csatlakozó tömbhöz csak G csatlakozóval lehet csatlakozni.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szelephelyek max.száma	3
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges (a további működéshez szükséges)
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós károsodás
Gyártmány súlya	70 g
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal alakos sínnel
Pneumatikus csatlakozás 1	G1/4
Anyag megjegyzés	Réz- és PTFE-mentes RoHS konform
Material housing	PA erősítésű