


Kábel elosztó ASI-KVT-FK

Cikkszám: 18786

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|---------------------|
| Rögzítés módja | átmenő furattal |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Terméksúly | 7.2 g |
| DC üzemi feszültségi tartomány | 75 V |
| Üzemi feszültségi tartomány, AC | 60 V |
| Áramterhelhetőség | 3 A |
| Csatlakozási keresztmetszet | 1.5 mm ² |
| Védettség | IP65 |
| Környezeti hőmérséklet mozgatható kábelvezetés esetén | -5 °C...50 °C |
| Csapághőmérséklet | -30 °C...85 °C |
| LABS konformitás | VDMA24364-B2-L |
| Ház alapanyaga | PA |
| Dugaszolható érintkezők alapanyaga | Bronz |