


kábel aljzat ASI-SD-FK-M12

Cikkszám: 18788

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Üzemi feszültségtartomány AC	≤ 40 V
Áramterhelhetőség	2 A
Védettség	IP65 IP67
Környezeti hőmérséklet	-25 ... 60 °C
Gyártmány súlya	16.8 g
Csatlakozó keresztmetszet	1.5 mm ²
Elektromos csatlakozás	5 sarkú Egyenes aljzat/áthatólástechnika
Felfogási mód	hollandi anyával
Ház színe	fekete
Anyag információ, hollandi anya	nikkelezett
Anyag információ, ház	PA
Anyag információ: krimp csatlakozók	Réz ötvözet aranyozott