

# Csatlakozó tömb

## VIGI-04-D-2

Cikkszám: 18839

FESTO

[szelepszigethez](#)

Kífutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

Jellemző	Érték
A következő szabványon alapul:	ISO 5599-2
Szelephelyek max.száma	1
Üzemi nyomás	-0.9 ... 16 bar
Üzemi közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	UL - Recognized (OL)
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
Pneumatikus csatlakozás 1	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 2	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 3	G3/4
Pneumatikus csatlakozás 4	G3/8
Pneumatikus csatlakozás 5	G3/4
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium présöntvény