

Csatlakozó tömb

VIGI-04-D-2-NPT

Cikkszám: 18840

FESTO

[szelepszigethez](#)

Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Szélesség	183 mm
Üzemi nyomás	-0.9 ... 16 bar
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP65
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Engedély	UL - Recognized (OL)
Csatlakozólap felfogási módja	átmenő furattal
12/14 vezérlő segédlevegő csatlakozás	NPT1/8-27
Pneumatikus csatlakozás 1	NPT3/4-14
Pneumatikus csatlakozás 2	NPT3/8-18
Pneumatikus csatlakozás 3	NPT3/4-14
Pneumatikus csatlakozás 4	NPT3/8-18
Pneumatikus csatlakozás 5	NPT3/4-14
Anyag információ, csatlakozólap	Alumínium présöntvény