

# Vákuum megfogó ESG-4

Cikkszám: 189168

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong átmérője	4 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Különleges tulajdonságok	antisztatikus
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül Vákuumcsatlakozás oldalt magasságkiegyenlítéssel hosszú magasságállítással
Szívókorong tartó hozzárendelése	1-es méret
Szívókorongalak	kerek lapos
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
Környezeti hőmérséklet	-30 °C...200 °C
Vákuumcsatlakozás	M3 M10x1 QS-4 PK-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	BR FPM NBR PUR VMQ (szilikon)