

# Vákuum megfogó ESG-8X20

Cikkszám: 189186

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szívókorong mérete	8x20 mm
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül Vákuumcsatlakozás oldalt magasságkiegyenlítéssel hosszú magasságállítással
Szívókorong tartó hozzárendelése	4-es méret
Szívókorongalak	ovális lapos
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...70 °C
Vákuumcsatlakozás	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Szívókorong alapanyaga	NBR