

# Vákuumkorong-tartó ESH-HB-3-QS

Cikkszám: 189207

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Tartály	0.519 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás oldalt
Szívókorong tartó hozzárendelése	3-as méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	0 °C...60 °C
Terméksúly	29 g
Rögzítés módja	belső menettel
Szívókorong felfogása	M4
Vákuumcsatlakozás	QS-6
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél