

# Szelepsziget VIFB-04-D-1-B


Cikkszám: 18923

FESTO

Feldbusz csatlakozóval, 1-es méret.

Ennél a termékénél az ábrák, az adatlap műszaki adatai és a megfelelő tartozékok a konfigurációtól függően eltérőek lehetnek.

Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

~ConfIndependentDatasheet

Jellemző	Érték
Szelep funkció	5/2 monostabil 5/2 bistabil 5/3 tápnyomás alatt 5/3 lefúvott 5/3 zárt
Normál névleges átáramlás	1,200 ... 2,600 l/min
Üzemi nyomás	-0.9 ... 10 bar
Elektromos csatlakoztatás	Feldbusz beépített vezérlés
Szelephelyek max.száma	16
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Védettség	IP65
Lefúvás funkció	fojtható
Működtetés fajtája	elektromos
Szelepsziget típus	04
Konstruktív felépítés	Körtolattyú
Vezérlő levegő ellátás	külső belső
Szelep felépítése	moduláris és bővíthető
Vezérlőnyomás	2 ... 10 bar
Vákuumra alkalmas	igen
Névleges üzemi feszültség, AC	110 V
Névleges üzemi feszültség, DC	24 V
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C