

# Vákuumkorong-tartó ESH-HCL-5-G

Cikkszám: 189231

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	30 mm
Tartály	6.06 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül magasságkiegyenlítéssel
Szívókorong tartó hozzárendelése	5-ös méret
Üzemi közeg	légköri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	169 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	M10
Vákuumcsatlakozás	G1/8
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél