

# Vákuumkorong-tartó ESH-HD-1-PK

Cikkszám: 189234

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	3 mm
Tartály	0.12 cm <sup>3</sup>
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás oldalt magasságkiegyenlítéssel
Szívókorong tartó hozzárendelése	1-es méret
Üzemi közeg	léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	11 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	Átmérője: 3 mm
Vákuumcsatlakozás	PK-3
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR Acél
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél