

Vákuumkorong-tartó ESH-HD-6-G

Cikkszám: 189242

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	20 mm
Tartály	13.171 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás oldalt magasságkiegyenlítővel
Szívókorong tartó hozzárendelése	6-os méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	472 g
Rögzítés módja	ellenanyával
Szívókorong felfogása	M20x2
Vákuumcsatlakozás	G1/4
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tartó alapanyaga	Alumínium Sárgaréz, nikkelezett POM Edzett acél erősen ötvözött acél