

Vákuumkorong-tartó ESH-HE-2-M5

Cikkszám: 189254

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Névleges szélesség	2 mm
Tartály	0.036 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül
Szívókorong tartó hozzárendelése	2-es méret
Üzemi közeg	légtelen levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitétség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	3 g
Rögzítés módja	külső menettel vákuumcsatlakozással
Szívókorong felfogása	Átmérő: 4 mm
Vákuumcsatlakozás	M5
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	Kovácsolt alumínium ötvözet NBR POM Acél
Tartó alapanyaga	Edzett acél