

Vákuumkorong-tartó ESH-HF-2-M10X1

Cikkszám: 189261

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Magasságkiegyenlítő szívókorong tartó	2.6 mm
Névleges szélesség	2 mm
Tartály	0.09 cm ³
Beépítési helyzet	függőleges
Szerkezeti felépítés	Vákuumcsatlakozás felül magasságkiegyenlítéssel
Szívókorong tartó hozzárendelése	2-es méret
Üzemi közeg	légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján
KBK korrózióállósági osztály	1 - alacsony korrózióknak való kitettség
LABS konformitás	VDMA24364-A1-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...60 °C
Terméksúly	14 g
Rögzítés módja	külső menettel vákuumcsatlakozással
Szívókorong felfogása	Átmérő: 4 mm
Vákuumcsatlakozás	M10x1
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR POM
Tartó alapanyaga	Edzett acél