


vákuum szívókorong

ESS-150-SS

Cikkszám: 189328

FESTO

könnyen cserélhető.



Adatlap

Jellemző	Érték
Min.munkadarab lekerekítési sugár, R	480 mm
Névleges méret	10 mm
Szívókorong átmérő	150 mm
Szívókorong térfogat	173.826 cm ³
Csatlakozási helyzet	fent
Beépítési helyzet	tetszőleges
Hozzárendelés a szívókorong tartóhoz	Méret: 6
Szívókorong alak	kerek sík
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Üzemi nyomás	-0.95 ... 0 bar
Operating pressure	-13.775 ... 0 psi
Nominal operating pressure	-70 kPa
Névleges üzemi nyomás	-0.7 bar
Nominal operating pressure (psi)	-10.15 psi
Üzemi közeg	atmoszférikus levegő ISO 8573-1:2010 [7:-:-] szerint
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Élelmiszerral való összeegyeztethetőség	Lásd a bővített nyersanyag-információt
Környezeti hőmérséklet	-30 ... 180 °C
Tartó erő névleges üzemi nyomásnál	900 N
Keresztirányú erő névleges üzemi nyomásnál	400 N
Gyártmány súlya	719 g
Felfogási mód	a vákuum csatlakozón keresztül
Vákuum csatlakozás	M20x2
Szín	átlátszó
Shore keménység	50 +/- 5
Material of threaded plug	NBR acél, nikkelezve Ónozott és krómozott acél
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material suction cup	VMQ (szilikon)