

címző készülék


ASI-PRG-ADR

Cikkszám: 18959

Kifutó termék

FESTO

Kifutó típus. 2023-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



Adatlap

Jellemző	Érték
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Funkciógombok száma	5
Terepibusz-interfész, protokoll	AS-Interface SPEC 3.0
Megengedett terhelő áram	100 mA
Rövidzár védett	igen
Túlterhelés állóság	rendelhető
Terepibusz-interfész, pólusok/erek száma	5
Terepibusz-interfész, csatlakozás fajtája	aljzat
Terepibusz-interfész, csatlakozási technika	M12x1, A kódolt az EN 61076-2-101 szerint
Kijelző	LCD-Display
Kezelő elemek	5 gomb Fólia billentyűzet
Méretetek: B x L x H	34 mm x 210 mm x 80 mm
Névleges üzemi feszültség, DC	28 V
Tápegység	Lítium elem
CE jel (lásd konformitási nyilatkozat)	EU-EMV-irányelv szerint
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Védettség	IP20
Környezeti hőmérséklet	0 ... 40 °C
Gyártmány súlya	610 g
Material housing	PA erősítésű