

Fordító hajtómű

DRE-4-F04-Q12-FO-C

Cikkszám: 190013

FESTO

egyszeres működésű, levegő csatlakozás VDI/VDE 3845 szerint,
Namur szelepek közvetlenül csatlakoztathatók.



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|--|---|
| Állítómű mérete | 4 |
| Karima furatkép | F04 |
| Fordítási szög | 90 deg |
| Armatúra csatlakozás szabvány szerint | ISO 5211 |
| Csillapítás | nincs csillapítás |
| Beépítési helyzet | tetszőleges |
| Működési mód | egyszeres működtetésű |
| Konstrukciós felépítés | Fogasléc/tengely |
| Pozíció felismerés | nélkül/nincs |
| Záróirány | Rugóerő, nyitó |
| A szelep csatlakozás megfelel a szabványnak | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Üzemi nyomás | 2 ... 10 bar |
| Üzemi közeg | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [7:4:4] szerint |
| Note on operating and pilot medium | Lubricated operation possible (subsequently required for further operation) |
| KBK korrózióállósági osztály | 4 |
| Környezeti hőmérséklet | -20 ... 80 °C |
| Levegő fogyasztás 6 bar-nál 0°-90°-0° ciklusonként | 1.8 l |
| Gyártmány súlya | 1,200 g |
| Tengely csatlakozás | V11 |
| Pneumatikus csatlakozás | Csatlakozólap G1/8 |
| Anyag megjegyzés | LABS-tartalmú anyagokat tartalmaz |
| Anyag információ, hajtótengely | Alumínium eloxált |
| Anyag információ, fedél | PA |
| Anyag információ, tömítések | NBR |
| Anyag információ, ház | Alumínium eloxált |