


csatlakozó hüvely

QSH-5/8-U

Cikkszám: 190641

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Beépítési helyzet	tetszőleges
Csomagolási egység	1
Konstruktív felépítés	Push-pull elv
Üzemi nyomás komplett hőmérséklet-tartomány	-0.95 ... 10 bar
Maritime classification	see certificate
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez	Olajozott üzemelés lehetséges
KBK korrózióállósági osztály	1 - csekély korróziós károsodás
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	4 g
Pneumatikus csatlakozás 1	Bedugható hüvely: QS-5/8"
A kioldó gyűrű színe	szürke
Anyag megjegyzés	RoHS konform
Material housing	PBT