

# L csőcsavarzat QSLF-1/8-5/32-U

Cikkszám: 190726

FESTO

360° -ban elfordítható, belső menet külső hatlappal.  
Ez a termék csak a Festo USA vállalattól rendelhető.  
Kifutó típus. 2011-ig szállítható.



## Adatlap

| Jellemző                           | Érték                                    |
|------------------------------------|--|
| Méret                              | Standard                                 |
| Névleges méret                     | 2.1 mm                                   |
| Beépítési helyzet                  | tetszőleges                              |
| Csomagolási egység                 | 1  |
| Konstrukciós felépítés             | Push-pull elv                            |
| Üzemi nyomás                       | -0.95 ... 10 bar                         |
| Hőmérséklettől függő üzemi nyomás  | -0.95 ... 10 bar                         |
| Üzemi közeg                        | szűrt sűrített levegő<br>Vákuum          |
| KBK korrózióállósági osztály       | 1  |
| Környezeti hőmérséklet             | -10 ... 60 °C                            |
| Engedély                           | Germanischer Lloyd                       |
| Max.meghúzási nyomaték             | 8 Nm                                     |
| Gyártmány súlya                    | 14.5 g                                   |
| Pneumatikus csatlakozás            | NPT1/8-27<br>5/32" külső átmérőjű csőhöz |
| A kioldó gyűrű színe               | szürke                                   |
| Anyag megjegyzés                   | RoHS konform                             |
| Anyag információ, ház              | PBT                                      |
| Anyag információ: kioldó gyűrű     | POM                                      |
| Anyag információ, cső tömítés      | NBR                                      |
| Anyag információ: cső szorító elem | erősen ötvözött acél, rozsdamentes       |