

# nyomásszabályozó szelep LRMA-QS-1/4-U



Cikkszám: 190916

Kifutó termék

[manométerrel.](#)

[Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.](#)

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás
Pneumatikus csatlakozás 1	QS-1/4
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-1/4
Felfogási mód	átmenő furattal
1 bemeneti nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Material housing	PBT erősítésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:-:-] szerint
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	57 g
Material of threaded plug	Sárgaréz