



nyomásszabályozó szelep LR-10-32-UNF-QS-5/32-U

Cikkszám: 190924

Kifutó termék

Kifutó típus. 2021-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Szabályozó funkció	Állandó kimenő nyomás
Pneumatikus csatlakozás 1	10-32 UNF-2A
Pneumatikus csatlakozás 2	QS-5/32
Felfogási mód	becsavarható
1 bemeneti nyomás	0 ... 10 bar
Környezeti hőmérséklet	0 ... 60 °C
Material housing	PBT erősítésű
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [7:::] szerint
Beépítési helyzet	tetszőleges
Gyártmány súlya	16 g
Material of threaded plug	Sárgaréz