



Vákuum szívókorong ESV-30-BU

Cikkszám: 191058

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---------------------------------------|---|
| Szívókorong magasságkiegyenlítés | 8 mm |
| Min. munkadarabsugár | 80 mm |
| Szívókorong átmérője | 30 mm |
| Szívókorong kapacitása | 4.07 cm ³ |
| Csatlakozási helyzet | felső |
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szívókorongalak | kerek harmonika, 1,5-szörös |
| Üzemi nyomás | -95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi |
| Névleges üzemi nyomás | -70 kPa -0.7 bar -10.15 psi |
| Üzemi közeg | léggöri levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján |
| LABS konformitás | VDMA24364-Zone III |
| Élelmiszerekkel használható | Lásd a bővebb anyaginformációt |
| Környezeti hőmérséklet | -20 °C...60 °C |
| Tartóerő névleges üzemi nyomáson | 26.2 N |
| Terméksúly | 3.6 g |
| Szín | kék |
| Shore-keménység | 60 +/- 5 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Szívókorong alapanyaga | PUR |