

# Lökéscsillapító YSRW-7-10

Cikkszám: 191193

FESTO



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	7
Löklet	10 mm
Csillapítás	önbeállító sima jelleggörbe
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Pozíciófelismerés	nélkül
Max. ütközési sebesség	3 m/s
Visszaállítási idő szobahőmérsékleten	0.2 s
Visszaállítási idő minimális környezeti hőmérsékleten	1 s
Működési mód	egyszeres működésű nyomó
KBK korrózióállósági osztály	2 - mérsékelt korróziós igénybevétel
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Környezeti hőmérséklet	-10 °C...80 °C
Csillapítási hossz	10 mm
Max. ütközőerő	300 N
Maximális energiafogyasztás löketenként	2.5 J
Max. energiafogyasztás óránként	15000 J
Max. visszamaradó energia	0.01 J
Visszaállító erő	1.2 N
Minimális betolási erő	10 N
Terméksúly	18 g
Tömegtartomány	5 kg
Rögzítés módja	ellenanyával
Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések	RoHS-kompatibilis
Tömítések alapanyaga	NBR
Ház alapanyaga	erősen ötvözött acél
Dugattyúrúd alapanyaga	erősen ötvözött acél