


Vákuumszűrő ESF-4A

Cikkszám: 191203

FESTO



Adatlap

| Jellemző | Érték |
|---|--|
| Beépítési helyzet | tetszés szerint |
| Szűrőfinomság | 10 l μ m |
| Üzemi nyomás | -0.95 bar...4 bar |
| Vákuumos térfogatáram = -0,075 MPa (-0,75 bar, -10,875 psi) | 260 l/min |
| Üzemi közeg | légtörli levegő ISO 8573-1: 2010 [7:-:-] alapján |
| KBK korrózióállósági osztály | 1 - alacsony korrózióknak való kitettség |
| LABS konformitás | VDMA24364-A1-L |
| Környezeti hőmérséklet | 0 °C...60 °C |
| Terméksúly | 19 g |
| Rögzítés módja | külső menettel vákuumcsatlakozással |
| Pneumatikus csatlakozó | M6 |
| Vákuumcsatlakozás | M6 |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis |
| Tömítések alapanyaga | NBR |
| Szűrő alapanyaga | PVF |
| Ház alapanyaga | Alumínium Sárgaréz, nikkelezett |