

# sűrített levegő előkészítő egység FRC-1-D-5M-O-DI-MAXI-A

Cikkszám: 192437

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden



FESTO

Szűrő-nyomásszabályozó szelep és olajozó kombinációja, 5 µm-es szűrővel, fém védőkosárral.

Automatikus kondenzátum leeresztés. Manométer nélkül. Közvetlen vezérlésű nyomásszabályozó szeleppel.

Korszerű alternatívákat találhat, ha a keresőmezőbe beírja a típuskód első négy számjegyét.

Kifutó típus. 2022-ig szállítható. Alternatív termék: lásd Támogatás portál.



## Adatlap

Jellemző	Érték
Méret	Maxi
Sorozat	D
Működtetés biztosító zár	Arretáló forgatógomb
Beépítési helyzet	függőleges +/- 5°
Kondenzátum leeresztő	teljesen automatikus
Konstruktív felépítés	Szűrő szabályzó manométer nélkül Proporcionális standard közbülső olajozó
Max.kondenzátum mennyiség	43 cm <sup>3</sup>
Szűrő finomság	5 µm
Csészevédő	Fém védőkosár
Nyomás látjelző	G1/4 előkészítve
Üzemi nyomás	2 ... 12 bar
Nyomásszabályozási tartomány	0.5 ... 12 bar
Max.nyomáshiszterézis	0.4 bar
Normál névleges átáramlás	3,800 l/min
Üzemi közeg	Sűrített levegő ISO8573-1:2010 [-::-] szerint
Közeg hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Környezeti hőmérséklet	-10 ... 60 °C
Gyártmány súlya	2,600 g
Felfogási mód	Vezeték beépítés
Pneumatikus csatlakozás 1	G1
Pneumatikus csatlakozás 2	G1
Material housing	Horgany présöntvény
Material bowl	PC