

# Mikroszűrő LFMA-D-MINI-A

Cikkszám: 192566

FESTO



## Adatlap

| Jellemző                              | Érték  |
|---------------------------------------|--|
| Sorozat                               | D  |
| Méret                                 | Mini   |
| Szerkezeti felépítés                  | Szálas szűrő   |
| Szűrőfinomság                         | 0.01 $\mu\text{m}$   |
| Kondenzátum leeresztő                 | teljesen automatikus   |
| Üzemi nyomás                          | 2 bar...12 bar   |
| Üzemi közeg                           | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [6:8:4] szerint<br>Inert gázok |
| Levegőtisztasági osztály a kimenetnél | Sűrített levegő ISO 8573-1:2010 [1:7:2] szerint<br>Inert gázok |
| Szűrőhatékonyság                      | 99.9999 %  |
| Tartályvédelem                        | Fém védőkosár  |
| KBK korrózióállósági osztály          | 2 - mérsékelt korróziós igénybevétel                           |
| LABS konformitás                      | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Közeghőmérséklet                      | 1.5 °C...60 °C   |
| Környezeti hőmérséklet                | -10 °C...60 °C   |
| Maradék olajtartalom                  | 0.01 mg/m <sup>3</sup>   |
| Rögzítés módja                        | választhatóan:<br>Vezetékbeszerelés<br>tartozékkal             |
| Beépítési helyzet                     | függőleges +/- 5 °   |
| 1. pneumatikus csatlakozás            | Csatlakozólap  |
| 2. pneumatikus csatlakozó             | Csatlakozólap  |
| Ház alapanyaga                        | Cink-présöntvény   |
| Szűrő alapanyaga                      | Boroszilikát rost  |
| Tartály alapanyaga                    | PC   |
| Alapanyaggal kapcsolatos megjegyzések | RoHS-kompatibilis  |