

# manométer

## MA-50-1,6-G1/4-MPA

Cikkszám: 192735

FESTO

a kijelzés egysége Mpa.



## Adatlap

| Jellemző                                   | Érték                             |
|--|-----------------------------------|
| Display range                              | 0 ... 1.6 MPa                     |
| A következő szabványnak felel meg:         | EN 837-1                          |
| Névleges méret, manométer                  | 50                                |
| Konstruktív felépítés                      | Csőrugós manométer                |
| Felfogási mód                              | Vezeték beépítés                  |
| Üzemi közeg                                | Nemesgázok<br>semleges folyadékok |
| Operating pressure MPa                     | 0 ... 1.6 MPa                     |
| Üzemi nyomás                               | 0 ... 16 bar                      |
| Operating pressure                         | 0 ... 232 psi                     |
| Változó terhelés tényező                   | 0.66                              |
| Mérés pontosság osztály                    | 2,5                               |
| Védettség                                  | IP43                              |
| Közeg hőmérséklet                          | -20 ... 60 °C                     |
| Környezeti hőmérséklet                     | -20 ... 60 °C                     |
| PWIS conformity                            | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Anyag megjegyzés                           | RoHS konform                      |
| Csatlakozási helyzet                       | Hátoldal központos                |
| Pneumatikus csatlakozás                    | G1/4                              |
| Közeggel érintkező anyagok                 | Sárgaréz                          |
| Material of threaded plug                  | Sárgaréz                          |
| Material housing                           | ABS                               |
| Material screen                            | PS                                |
| Ház színe                                  | fekete                            |
| Gyártmány súlya                            | 70 g                              |
| Megjegyzés az üzemi- és a vezérlő közeghez | nincs acetilén<br>nincs oxigén    |