

Csatlakozó aljzat MSSD-C-S-M16

Cikkszám: 192748

FESTO



Adatlap

Jellemző	Érték
Csatlakozási gyakoriság	10
Rögzítés módja	a mágnesszelepen, M3 központi csavarral
Beépítési helyzet	tetszés szerint
Terméksúly	38 g
Elektromos csatlakozó	4 pólusú Aljzat A forma
Kábelátmérő	5.5 mm...8 mm
Névleges vezeték-keresztmetszet	0.5 mm ² ...1 mm ²
Védettség	IP67 az IEC 60529 szerint
Környezeti hőmérséklet	-25 °C...90 °C
LABS konformitás	VDMA24364-B2-L
Ház alapanyaga	PA
Ház színe	fekete